



get it!

NSK Kampanjerbjudanden

1 OKTOBER TILL 31 DECEMBER



Varios Combi Pro2



Z99L

iClave18



Turbiner/Vinkelstycken

Ti-Max Z TURBINER

Upplev den överträffade skärkraften hos branschens ledande 44W-turbin. Gör det enkelt att ta bort zirkoniumdioxid, vilket minskar tiden vid stolen och minimerar patientens obehag.



MODELL Z890KL

1 för **9.990 SEK*** st
2 för **8.990 SEK*** st
18.130 SEK*



MODELL Z990KL

1 för **9.990 SEK*** st
2 för **8.990 SEK*** st
18.130 SEK*



MODELL Z microKL

10.700 SEK*
17.300 SEK*

Finns även för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

Oslagbar kraft

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890 Världens kraftfullaste turbin 44W*

*Z990L, Lufttryck vid 0,42 Mpa

- Oslagbar kraft! **44 W**
- Quickstop
- Dynamic Power System gör turbinen effektiv vilket kortar ner arbetstiden
- Duragrip, halkfri och reptålig
- Titan
- 4-punkts vattenspray
- Kompatibel med alla kopplingar

Mer information



Turbiner/Vinkelstycken

Ti-Max Z VINKELSTYCKEN

Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin når du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duragrip.



Optisk 1:1
MODELL Z25L
• 1:1 Direkt drift

1 för **8.000 SEK*** st
2 för **6.500 SEK*** st
11.500 SEK*



Optisk 1:5
MODELL Z95L
• 1:5 Ökning

1 för **11.900 SEK*** st
2 för **8.700 SEK*** st
18.300 SEK*



Optisk 1:4,2
MODELL Z45L
• 1:4,2 Ökning

12.720 SEK*
16.700 SEK*



NYHET

Maximal prestanda

Ti-Max Z99L Ergonomi, hållbarhet och prestanda

- Huvudmått: $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titanhus med reptålig DURAGRIP®-beläggning
- Keramiska kullager
- Mikrofilter
- Tvåvägs spraykylfunktion
- Anti-värmesystem
- 100° huvudvinkel

Mer information



Optisk 1:5
MODELL Z99L
• 1:5 Ökning

12.200 SEK*
16.600 SEK*

KAMPANJ

TwinPack – Mer för pengarna!

Gäller vid köp av två likadana utvalda turbiner, hand- eller vinkelstycken



Turbiner/Vinkelstycken

S-Max M

TURBINER

- Prisvärda kvalitetsinstrument med hållbara komponenter
- Slimmad design för enkel åtkomst till molarer
- Push button chuck för snabbt och säkert borrarbyte
- Upp till 26 W effekt med låg vibration och ljudnivå
- Rostfritt stål med blästrad yta för säkert grepp



MODELL M900KL

1 för **7.200 SEK*** st
2 för **6.300 SEK*** st
10.800 SEK*



MODELL M800KL

1 för **7.200 SEK*** st
2 för **6.300 SEK*** st
10.800 SEK*

Finns även för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

S-Max M

VINKELSTYCKEN

S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert. M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.



Optisk 1:5
MODELL M95L
• 1:5 Ökning

1 för **7.200 SEK*** st
2 för **6.400 SEK*** st
12.860 SEK*



Optisk 1:1
MODELL M25L
• 1:1 Direkt drift

1 för **6.400 SEK*** st
2 för **5.200 SEK*** st
9.150 SEK*



Non optic 1:1
MODELL M65
• 1:1 Direkt drift

1 för **4.700 SEK*** st
2 för **3.800 SEK*** st
7.520 SEK*



Non optic 4:1
MODELL FX57m
• 4:1 Reducering

2.800 SEK*
4.040 SEK*

Ti-Max X55

- Vinkelstycke för interproximal reduktion (IPR)
- Avlägsnar skonsamt tandsubstans mellan tänderna
- Skapar utrymme och korgerar tandposition
- Ger noggrann och kontrollerad tandjustering
- Viktig inom ortodonti, särskilt vid tandställning och tandreglering



Non optic 4:1
MODELL Ti-Max X55
• 4:1 Reducering

7.260 SEK*
8.800 SEK*

Finns även med ljus (optisk) Ti-Max X55L

KAMPANJ

TwinPack – Mer för pengarna!

Gäller vid köp av två likadana utvalda turbiner, hand- eller vinkelstycken



Maximal prestanda

NYHET

POWER 4 THE HARDER

New S-Max M94L



NYHET

S-Max M94L

Snabbare och smidigare avverkning av zirkoniumdioxid

Zirkoniumdioxid är ett utmärkt material för dentala restaureringar tack vare sin styrka och estetik. Däremot gör dess höga hårdhet att avverkning kan vara tidskrävande och utmanande. NSK:s nya vinkelstycke levererar högt vridmoment och en reducerad hastighet 1:4 för en smidig och effektiv avverkning av zirkoniumdioxid.

- 24 % högre vridmoment
- Exceptionell hållbarhet
- Anpassad hastighet för zirkoniumdioxid
- Clean Head System för optimal hygien

Vridmomentet har ökat med 24 % och hållbarheten med 170 %*

*Jämfört med befintliga modeller



Optisk 1:4

MODELL M94L
• 1:4 Ökning

9.500 SEK*
14.320 SEK*

Varios Combi Pro2

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH AIRPOLISH FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

Skapa ditt egna paket

FÖLJ DESSA STEG FÖR ATT SÄTTA IHOP EN KOMPLETT VCP2-ENHET, MED DE TILLBEHÖR SOM PASSAR DITT BEHOV.



3-I-1
ULTRALJUD MED SKONSAM
I-PIEZOTEKNIK OCH AIRPOLISH

- Varios Combi Pro2 innehåller:
- Kontrollenhet
 - Ultraljudsats inkl. LED-titanhandstycke
 - Supragingival airpolish
 - Trådlös multifunktionell fotkontroll
 - Spetsar G8, G16, and P20
 - Andra tillbehör
 - Vatten uppvärmt till kroppstemperatur.

MODELL Varios Combi Pro2

69.390 SEK*

79.200 SEK*



QR-kod till kursutbud
NSK Academy

NYHET

Steg 1

Varios Combi Pro2

Steg 2

Välj din vagn
Priset avser Varios Combi Pro2 inklusive iCart2.

iCart2 Prophy Vit



78.880 SEK*
92.425 SEK*

ELLER

iCart2 Prophy Svart



78.880 SEK*
92.425 SEK*



Efter att ha jämfört NSK:s Varios Combi Pro med konkurrerande maskiner fann vi att Varios Combi Pro var det vi sökte. Airpolish från Varios Combi Pro dammar inte lika mycket, handstycket till maskinen är smidigt och ergonomiskt. Våra hygienister använder den på alla patienter med fickor och patienterna uppskattar att den upplevs skonsam. En stor fördel är även att vätskan kan bytas till koksalt, vilket gör att maskinen går att använda vid operation och får bort plack från gångorna vid periimplantit, även vid svår-tillgängliga utrymmen.

NSK-teamet har varit mycket behjälpliga vid hela processen från köp till installation. Vi valde till och med att uppgradera till Varios Combi Pro 2 eftersom fotkontrollen är sladdlös. Kort efter vårt inköp köpte vi ytterligare en Varios Combi Pro 2 då vi snabbt upptäckte att maskinen ofta var upptagen! Kan inget annat än att rekommendera.

Sandip Vekariya
Leg. Tandläkare och Verksamhetsansvarig, Tandvårdskompaniet i Borås

Steg 3

Välj dina tillbehör
Priset inkluderar Varios Combi Pro2, iCart2 samt önskade tillbehör.

VÄRDEPAKET 1

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

79.650 SEK*
95.483 SEK*



VÄRDEPAKET 2

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

Periohandstycke
(För supra- och subgingival användning)

Prophyhandstycke
(För supragingival användning)

Jet Nozzle
(Supragingival användning)

87.400 SEK*
105.722 SEK*



VÄRDEPAKET 3

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

Periohandstycke
(För supra- och subgingival användning)

Prophyhandstycke
(För supragingival användning)

Jet Nozzle
(Supragingival användning)



VÄRDEPAKET 4

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

CR-10-momentnyckel x 6

G16-spets x 6
(För scaling och parodontal behandling)

Prophyhandstycke
(För supragingival användning)

Periohandstycke x 3
(För supra- och subgingival användning)

Perio-pulver x 2
(För supra- och subgingival parodontal användning)

Jet Nozzle
(Supragingival användning)

VA2-LUX-HP Ti handstycke i titan
(Ultraljudshandstycke med ljus, i titan)

B.clean
(för dekontaminering, rengöring samt för att förhindra att biofilm bildas i bruksvattenledningar)

111.000 SEK*
147.478 SEK*

LEASING FRÅN 2100 SEK* PER MÅNAD.



VA2-LUX-HP Ti handstycke
(Ultraljudshandstycke med ljus, i titan)

95.000 SEK*
116.732 SEK*



Varios Combi Pro

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH AIRPOLISH FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

VÄRDEPAKET

Varios Combi Pro

med ultraljuds- och airpolish för supragingival användning

- + Perio-sats (Supra- och subgingival användning)
- + Ett extra ultraljudshandstycke Varios2 LUX HP
- + iCart Prophy

69.000 SEK*
103.200 SEK*



SISTA CHANSEN

Så långt lagret räcker

3-I-1
ULTRALJUD MED SKONSAM
I-PIEZOTEKNIK OCH AIRPOLISH

- Varios Combi Pro innehåller:
- Kontrollenhet
 - Ultraljudssats inkl. LED-handstycke
 - Supragingival airpolish
 - Multifunktionell fotpedal
 - Spetsar G4, G8 och G16
 - Andra tillbehör



MODE	POWDER KIT	HANDPIECE + NOZZLE	USE	POWDER
PROPHY MODE	FOR PROPHY			
PERIO MODE	FOR PERIO			

Scalerspetsar

ÖVER 80 SPETSAR FÖR ALLA INDIKATIONER

Tillägg: Kombinyckel REF: Z221076

KAMPANJ

Köp 6 spetsar, betala för 5!

SCALING



G1
Hård supragingival
tandsten

G2
Buccal och lingual tandsten,
komposit, tandsmücken,
brackets osv.

G3
Buccal och lingual tand-
sten, komposit, tand-
smücken, brackets osv.

G6
Sub- och supragingival
tandsten

G16
Vår fantastiska universalspets!

900 SEK*
990 SEK*

PERIO



P1
Skonsam (biofilm, mjuk
tandsten)

P10
Effektiv

P20
Implantat

P40/41
Irrigation i fickor

P11L
Tandsten approximalt
och i molarområden

P11R
Tandsten approximalt
och i molarområden

P25L
Furkationer

P25R
Furkationer

MINIMALINVASIV KONS/PREP



G62D
Minimalinvasiv
kons/prep

G68D
Minimalinvasiv
kons/prep


1.310 SEK*
1.450 SEK*

V-TIPS



V30
Hållare 120° vinkel
Inkluderar E Tip
replacement wrench
1.350 SEK*
1.490 SEK*

ENDO: V-N50
För rengöring av
rotkanalen
Ni-Ti irrigation
450 SEK*
490 SEK*



Skanna QR-koden på
sidan och upptäck alla
spetsar vi har att erbjuda!



ÖVRIGT



G95
Periotom
extraktion

1.870 SEK*
2.050 SEK*



V-G77
För finish, trimning
och polering

1.310 SEK*
1.450 SEK*

Oral hygien

Prophy-Mate neo

AIRPOLISH FÖR SUPRAGINGIVAL ANVÄNDNING

Prophy-Mate neo finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTIflex, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.



VÄRDEPAKET

Prophy-Mate neo

+ Ett extra Prophy-Mate neo-handstycke

FLASH pearl

4 x 300g
(Kalciumbaserat rengöringspulver)

13.980 SEK*

18.320 SEK*



Perio-Mate

AIRPOLISH FÖR SUPRA- OCH SUBGINGIVAL ANVÄNDNING

Perio-Mate finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTIflex, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.



VÄRDEPAKET

Perio-Mate

+ Ett extra Perio-Mate-handstycke

Perio Mate-pulver

2 x 160g
(Glycinbaserat pulver)

15.970 SEK*

21.120 SEK*



MEGAPACK

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERADE VÄRDEPAKET

27.940 SEK*

39.440 SEK*

SPARA 11.500 SEK*

Kirurgi

Surgic Pro2

Kraftfull och pålitlig med flera nya egenskaper:

- Lättare och mindre motordel
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen
- Ny teknik med färg LED ger naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, Osseo100(+) och iPads
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas
- Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg3 och 4



MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Trådlös fotpedal
- Motor med ledljus
- Implantatvinkelstycke X-SG20L (20:1) med ledljus.

47.900 SEK*

65.270 SEK*

SPARA 17.370 SEK*

VÄRDEPAKET 1

Surgic Pro2 OPT

+ Ett extra vinkelstycke X-SG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke X-SG65L m. L. (1:1)

59.900 SEK*

89.160 SEK*

SPARA 29.260 SEK*



VÄRDEPAKET 2

Surgic Pro2 OPT

+ Osseo100+

55.900 SEK*

99.000 SEK*

SPARA 43.100 SEK*



Surgic Pro2 + Osseo 100+
Tar dig till nästa steg + Inga tvivel



Med Osseo100+ får du ett objektiskt ISQ-värde baserat på RFA-teknik, vilket ger dig ett tydligt svar på implantatets stabilitet – ingen gissning, bara fakta. Säkerställ rätt timing för protetiken och optimera dina behandlingsresultat.


Snabbt, enkelt och tillförlitligt.

Läs mer om Osseo100+ på sidan 14

Världens mest sålda kirurgisystem

Nyhet VarioSurg 4

KRAFTFULLT KIRURGISKT ULTRALJUDSSYSTEM MED LED



• med dubbla LED-lampor

Inkluderar:
• Basic H-S spetsarsats inklusive H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 samt steriliseringskassett



MODELL **VarioSurg 4**
Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

59.230 SEK*
85.680-SEK*

- Smart och intuitiv kontrollpanel
- Burst Mode med tre olika frekvensnivåer
- Kraftfull handenhet med supertunn design
- Justerbar ljusintensitet
- Ett brett och mångsidigt sortiment av spetsar
- Spetsar - Produkter från NSK:s precisionstillverkning
- Tyst och smidig vattenpump
- Kopplad till en trådlös fotkontroll
- Länk mellan Surgic Pro2 och VarioSurg 4

KÖP EN VARIOSURG 4 OCH FÅ VÅR PIEZOKURS PÅ KÖPET!



Spetsar för Piezokirurgi

MODELL **H-SG1**

MODELL **SG7D**

MODELL **SG16A**

MODELL **SG15B**

MODELL **SG17**

MODELL **SG11**

MODELL **SG15D**

MODELL **G1-S**

MODELL **M-ST1**
NYHET

MODELL **M-RE2**
NYHET

MODELL **SG12**
NYHET

MODELL **P25L-S**

MODELL **E30RD-S**

MODELL **P20-S**

MODELL **E30LD-S**

MODELL **E31D**

Be om den kompletta katalogen från din NSK-säljare. Eller upptäck hela sortimentet av spetsar genom att skanna den här QR-koden:

KAMPANJ
Köp 6 spetsar, betala för 5!

www.sweden.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery

Surgic Pro2 + VarioSurg 4

TVÅ ENHETER. EN LÖSNING. OBEGRÄNSAD POTENTIAL.



Länk mellan Surgic Pro2 och VarioSurg 4



VarioSurg 4 har inbyggd Bluetooth®-funktion som gör att den enkelt kan kopplas till det kirurgiska mikromotorsystemet Surgic Pro2. Detta gör det möjligt att använda båda enheterna med en enda trådlös fotkontroll. Växla enkelt mellan de två systemen och säkerställ ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

VÄRDEPAKET

Surgic Pro2
komplett maskin med LED

- + 2x X-SG20L (20:1)
- + Basic H-S Kit inkl. H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- + **VarioSurg 4 non-FT**
Komplett maskin utan fotpedal
- + Trådlös fotpedal
- + iCart Duo



106.950 SEK*
159-200-SEK*

LEASING FRÅN 2100 SEK* PER MÅNAD.

Osseo 100+

ENHET FÖR MÄTNING AV OSSEOINTEGRATION

Osseo 100+ hjälper tandläkaren att besluta när implantatet kan belastas genom att mäta implantatstabilitet och osseointegration. Att veta säkert att man kan belasta är extra viktigt vid protokoll med kortare behandlingstid eller vid behandling av riskpatienter (t.ex. diabetiker, rökare och cancerdrabbade patienter).

Mätningen görs oftast vid implantatinstallation och innan belastning, för att säkerställa graden av osseointegration.

MODELL Osseo 100+

18.000 SEK*
33.760 SEK*



Klart på bara 3 steg.
Titta på videoklippet
för att lära dig mer.



Fäst MultiPeg™ på implantatet och
mätningen är klar på ett ögonblick.

The ISQ Scale



ISQ-skalan

ISQ-skalan mäts från 1 till 99 och har en stark korrelation till implantatets mikrorörelser. Genom att ta ett basvärde vid implantatinstallation och ett ytterligare värde innan belastning kan graden av osseointegration bedömas.



MultiPeg™

400 SEK*
570 SEK*



Scanna QR-kod för att
se vilka MultiPegs som
finns tillgängliga för olika
implantatsystem och modeller.



Återanvändningsbar MultiPeg™

- För alla större implantatsystem
- Vänadsvänlig, hållbar titan
- Autoklaverbar ca 20 gånger
- Optimal plattformanpassning ISQ Standard Calibrated

iSD900

SLADDLÖS PROTETISKRUVDRAGARE
MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparande via automatisk momentdragning av fastskruvar på distans- och implantatnivå.
- Fungerar med de flesta implantatsystem
- Torquekalibrering(TCS)
- Justerbar momentbegränsning mellan 10 och 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spak
- Tydlig LCD-display
- Laddare och uppladdningsbara batterier

MODELL iSD900

18.640 SEK*
23.300 SEK*



Hand- och vinkelstycken för kirurgiska
ingrepp och implantatkirurgi



Optisk 1:1

MODELL X-SG25L
• 1:1 Direkt drift

9.450 SEK*
11.840 SEK*



Optisk 20:1

MODELL X-SG20L
• 20:1 Reducering

12.400 SEK*
14.900 SEK*



Optisk 1:3

MODELL X-SG93L
• 1:3 Ökning

11.900 SEK*
15.900 SEK*



Optisk 1:3

MODELL Z-SG45L
• 1:3 Ökning

11.900 SEK*
15.900 SEK*



Non optic 20:1

MODELL SG20
• 20:1 Reducering

9.570 SEK*
11.840 SEK*



Optisk 1:1

MODELL X-SG65L
• 1:1 Direkt drift

11.490 SEK*
13.510 SEK*



Non optic 1:1

MODELL SGS-ES
• 1:1 Direkt drift
• Inkl. sprayclip

5.790 SEK*
7.360 SEK*



Non optic 1:1

MODELL SGA-ES
• 1:1 Direkt drift
• Inkl. sprayclip

7.850 SEK*
9.280 SEK*

Labprodukter

ULTIMATE XL

BORSTLÖS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lätt, ergonomiskt handstykke
- Enastående, smidig drift
- Patenterad dammskyddsmekanism
- Automatisk hastighetskontroll
- Autodrift-funktion



LABMOTOR MED EXTRA HÖGT VRIDMOMENT 8,7 Ncm

Knämodell Fotmodell
Bordsmodell Tornmodell

21.660 SEK*
24.730-SEK*

LABMOTOR MED SMALARE HANDTAG 6,0 Ncm

Knämodell Fotmodell
Bordsmodell Tornmodell

18.150 SEK*
20.700-SEK*

Endodonti

iPex II

APEXLOKALISATOR

- Noggrann mätning av rotkanalen med hjälp av smartlogic technology
- Fungerar under alla förhållanden, inklusive torra, blöta och blodiga kanaler

MODELL iPex II

9.900 SEK*
11.760-SEK*



Hygien och underhåll

iCare+

AUTOMATISKT SYSTEM FÖR RENGÖRING, DESINFICERING OCH SMÖRJNING AV INSTRUMENT

Allt du behöver för höggradig rengöring, smörjning och desinficering av dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument.

MODELL C2
• Inklusive 2 adapters för hand/vinkelstycken.

75.000 SEK*
87.200-SEK*

MODELL C3
• Inklusive 3 adapters för hand/vinkelstycken.

75.000 SEK*
87.200-SEK*

LEASING FRÅN
1450 SEK* PER MÅNAD.



iClave18

AUTOKLAV KLAS B, 18 LITER

- Rostfri stål-kammare med en optimerad lastkapacitet upp till 5 kg
- 5-bricksystem som gör att du kan utnyttja hela utrymmet i kammaren
- Stor färgpekskärm med användarvänligt gränssnitt
- Datalagring via USB eller Ethernet-anslutning
- 5 tillgängliga cykler (B Universell, B Prion, B Snabb, B121, S Snabb),
- Mått: 41,5 x 49,2 x 66,9 cm



MODELL Demin30 - Kit
SYSTEM FÖR DEMINERALISERAT VATTEN
Innehåller avmineraliseringskit och 2 hartsfilter

6.400 SEK*
11.050-SEK*

MODELL iClave18
inkl. vattensystem

48.400 SEK*
66.125-SEK*

Finns även tillgänglig med **24 liters** volym.

MODELL iClave24 inkl. vattensystem

51.600 SEK*
68.529-SEK*

LEASING FRÅN 950 SEK* PER MÅNAD.



Få 1 års extra garanti på iClave18 eller iClave24

Begränsad tid, endast vid köp 1/10–31/12 2025.
Totalt 36 månader garanti.

Dags att uppleva en ny nivå av trygghet och komfort!

Mobil tandvård

VIVA ace

MOBILT TANDVÅRDSSYSTEM

VIVA ace är utrustad enligt följande:

- Borstlös LED-mikromotor NLX plus med Endo-funktioner
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster utan lampa
- Salivsugning
- Stor display

MODELL VIVA ace

134.080 SEK*

164.800 SEK*



Vikt endast 8,5 kg



VIVA MATE G5

BÄRBAR MIKROMOTOR MED BELYSNING FÖR MOBIL ANVÄNDNING

Trådlös

Denna mobila mikromotor/enhet kan användas var som helst tack vare dess starka batterier som är helt oberoende av nätanslutning i upp till 2 timmar. Med ett rotationsspektrum på 3 000 till 30 000 rpm kan den användas för alla typer av tandvårdstillämpningar när den används med rätt handstycke eller vinkelstycke.



MODELL Viva Mate G5 Set

20.920 SEK*

25.600 SEK*

NSK Academy



NSK Academy erbjuder hands-on och teoretiska utbildningar med bakgrund inom våra produkter och deras applikationer. Alla föreläsare har lång erfarenhet från våra produkter samt arbetar kliniskt. För oss på NSK är det inte bara viktigt att erbjuda högkvalitativa produkter, utan även utbildning och support. Om du önskar arrangera en skräddarsydd kurs är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ta din kompetens till nästa nivå – skanna för att se våra kurser inom tandvård



<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/kurser>



Service

Få ditt instrument servat av NSK Snabbt, enkelt och bekvämt!

Hos NSK Nordic har vi utvecklat och förfinat service av NSK:s produkter för att vara en naturlig förlängning av produktkedjan.

Reparationer utförs av erfarna NSK-tekniker som endast använder originalreservdelar.

Vårt mål: att se till att alla tandläkare kan dra nytta av våra instruments effektivitet, livslängd och precision.



Att skicka ditt instrument till NSK har aldrig varit enklare! Beställ din servicepåse här.

<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/nsk-kundservice/>

Email: service@nsk-nordic.com
Behöver du mer information om våra reparationspaketpriser? Kontakta vår kundservice på +46 31 202024.



VI ERBJUDER LOKAL SERVICE OCH SUPPORT!

KONTAKT



Niklas Nordström

Tel: 070-529 28 12
Email: niklas.nordstrom@nsk-nordic.com




Andreas Rosberg

Tel: 073-158 78 17
Email: andreas.rosberg@nsk-nordic.com



Nicklas Lindblad

Tel: 070-529 28 58
Email: nicklas.lindblad@nsk-nordic.com



Önskar du ett skräddarsytt erbjudande
så går det bra att kontakta någon
av våra produktspecialister.

*Alla priser i broschyren anges exkl. moms. Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter.
Kampanjen gäller tom 31 december 2025. Med reservation för eventuella fel/tryckfel eller förändringar.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FÖLJ OSS PÅ:




Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope