



get it!

NSK Kampanjerbudanden

1 APRIL TILL 30 JUNI

**90 år av
japansk
perfektion.
Innovation i
varje detalj.**



Z99L

iClave18



Oslagbar kraft

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

Världens kraftfullaste turbin 44W*

*Z990L, Lufttryck vid 0,42 Mpa



Oslagbar kraft!
44 W



Quickstop



24 månaders
garanti

- Oslagbar kraft! 44 W
- Quickstop
- Dynamic Power System gör turbinen effektiv vilket kortar ner arbetstiden
- Duragrip, halkfri och reptålig
- Titan
- 4-punkts vattenspray
- Kompatibel med alla kopplingar

Mer information



NYHET

Maximal prestanda

Ti-Max Z99L

Ergonomi, hållbarhet och prestanda



Huvudmått
ø8,9 x H 13,4 mm



Titankropp med
reptålig DURAGRIP®



36 månaders
garanti

- Huvudmått: ø8,9 x H 13,4 mm
- Titankropp med reptålig DURAGRIP®-beläggning
- Keramiska kullager
- Mikrofilter
- Tvåvägs spraykylfunktion
- Anti-värmesystem
- 100° huvudvinkel

Mer information



Turbiner/Vinkelstycken

Ti-Max Z TURBINER

Upplev den oöverträffade skärkraften hos branschens ledande 44W-turbin. Gör det enkelt att ta bort zirkoniumdioxid, vilket minskar tiden vid stolen och minimerar patientens obehag.



MODELL Z890KL

1 för 9.990 SEK* st
2 för 8.990 SEK* st
18.700-SEK*



MODELL Z990KL

1 för 9.990 SEK* st
2 för 8.990 SEK* st
18.700-SEK*



MODELL Z microKL

11.700 SEK*
17.820-SEK*

Finns även för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

Ti-Max Z VINKELSTYCKEN

Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin när du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duragrip.



Optisk 1:1

MODELL Z25L
• 1:1 Direktdrift

1 för 8.500 SEK* st
2 för 6.700 SEK* st
11.845-SEK*



Optisk 1:5

MODELL Z99L
• 1:5 Ökning

1 för 12.300 SEK* st
2 för 8.950 SEK* st
17.100-SEK*



Optisk 1:4,2

MODELL Z45L
• 1:4,2 Ökning

12.900 SEK*
17.200-SEK*



KAMPANJ

TwinPack – Mer för pengarna!

Gäller vid köp av två likadana utvalda turbiner, hand- eller vinkelstycken.



Turbiner/Vinkelstycken

S-Max M

TURBINER

- Prisvärda kvalitetsinstrument med hållbara komponenter
- Slimmad design för enkel åtkomst till molarer
- Push button chuck för snabbt och säkert borrarbyte
- Upp till 26 W effekt med låg vibration och ljudnivå
- Rostfritt stål med blästrad yta för säkert grepp



MODELL M900KL

1 för **7.400 SEK*** st
2 för **6.300 SEK*** st
11.150 SEK*



MODELL M800KL

1 för **7.400 SEK*** st
2 för **6.300 SEK*** st
11.150 SEK*

Finns även för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

S-Max M

VINKELSTYCKEN

S-Max lågvarvserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert. M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.



Optisk 1:5

MODELL M95L
• 1:5 Ökning

1 för **7.350 SEK*** st
2 för **6.350 SEK*** st
13.250 SEK*



Optisk 1:1

MODELL M25L
• 1:1 Direkt drift

1 för **6.500 SEK*** st
2 för **5.200 SEK*** st
9.425 SEK*



Non optic 1:1

MODELL M65
• 1:1 Direkt drift

1 för **4.850 SEK*** st
2 för **3.900 SEK*** st
7.750 SEK*



Non optic 4:1

MODELL FX57m
• 4:1 Reducering

2.900 SEK*
4.160 SEK*

Ti-Max X55

- Vinkelstycke för interproximal reduktion (IPR)
- Avlägsnar skonsamt tandsubstans mellan tänderna
- Skapar utrymme och korrigerar tandposition
- Ger noggrann och kontrollerad tandjustering
- Viktig inom ortodonti, särskilt vid tandställning och tandreglering



Non optic 4:1

MODELL Ti-Max X55
• 4:1 Reducering

7.400 SEK*
9.100 SEK*

Finns även med ljus (optisk) Ti-Max X55L

KAMPANJ

TwinPack – Mer för pengarna!

Gäller vid köp av två likadana utvalda turbiner, hand- eller vinkelstycken.



Maximal prestanda

NYHET

POWER 4 THE HARDER



24 % högre vridmoment



Optimerad hastighet för zirkonia



Exceptionell hållbarhet



Clean Head System

New S-Max M94L

Snabbare och smidigare avverkning av zirkonumdioxid

Zirkonumdioxid är ett utmärkt material för dentala restaureringar tack vare sin styrka och estetik. Däremot gör dess höga hårdhet att avverkning kan vara tidskrävande och utmanande. NSK:s nya vinkelstycke levererar högt vridmoment och en reducerad hastighet 1:4 för en smidig och effektiv avverkning av zirkonumdioxid.

Vridmomentet har ökat med 24 % och hållbarheten med 170%*

*Jämfört med befintliga modeller

Optisk 1:4

MODELL M94L
• 1:4 Ökning

6.600 SEK*
14.750 SEK*



Varios Combi Pro2

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH AIRPOLISH
FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

NYHET

Skapa ditt egna paket

FÖLJ DESSA STEG FÖR ATT SÄTTA IHOP EN
KOMPLETT VCP2-ENHET, MED DE TILLBEHÖR
SOM PASSAR DITT BEHOV.



3-I-1
ULTRALJUD MED SKONSAM
I-PIEZOTEKNIK OCH AIRPOLISH

- Varios Combi Pro2 innehåller:
- Kontrollenhet
 - Ultraljudsats inkl. LED-titanhandstycke
 - Supragingival airpolish
 - Trådlös multifunktionell fotkontroll
 - Spetsar G8, G16, and P20
 - Andra tillbehör
 - Vatten uppvärmt till kroppstemperatur.

MODELL Varios Combi Pro2

69.900 SEK*

71.500 SEK*



QR-kod till
kursutbud
NSK Academy

Steg 1

Varios Combi Pro2

Steg 2

Välj din vagn
Priset avser Varios Combi
Pro2 inklusive iCart2.

iCart2 Prophy Vit



78.880 SEK*

92.425 SEK*

ELLER

iCart2 Prophy Svart



78.880 SEK*

92.425 SEK*



“

Jag uppskattar Varios Combi Pro2 eftersom den är lätt att arbeta med. Den mjuka och följsamma slangen gör det enkelt att nå hela munnen, och det breda utbudet av spetsar ger stor flexibilitet i behandlingen. Dessutom är maskinen lätt att flytta, vilket möjliggör ett ergonomiskt arbetssätt.

Patienterna upplever behandlingen som behaglig, med mindre obehag från ljudet och att vattnet inte känns lika kallt.

Den är väl värd att prova!

Anna Olsson
Leg. Tandhygienist, Helsingborgstandläkarna

”

Steg 3

Välj dina tillbehör
Priset inkluderar Varios Combi Pro2,
iCart2 samt önskade tillbehör.

VÄRDEPAKET 1

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

79.900 SEK*

98.347 SEK*



VÄRDEPAKET 2

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

Periohandstycke
(För supra- och subgingival användning)

Prophyhandstycke
(För supragingival användning)

Jet Nozzle
(Supragingival användning)

88.000 SEK*

108.894 SEK*



VÄRDEPAKET 3

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

Periohandstycke
(För supra- och subgingival användning)

Prophyhandstycke
(För supragingival användning)

Jet Nozzle
(Supragingival användning)



VÄRDEPAKET 4

Perio-sats
(Supra- och subgingival användning)

CR-10-momentnyckel x 6

G16-spets x 6
(För scaling och parodontal behandling)

Prophyhandstycke
(För supragingival användning)

Periohandstycke x 3
(För supra- och subgingival användning)

Perio-pulver x 2
(För supra- och subgingival parodontal
användning)

Jet Nozzle
(Supragingival användning)

VA2-LUX-HP Ti handstycke
(Ultraljudshandstycke med ljus, i titan)

B.clean
(för dekontaminering, rengöring samt
för att förhindra att biofilm bildas i
bruksvattenledningar)

112.000 SEK*

151.902 SEK*

LEASING FRÅN 2100 SEK* PER MÅNAD.




VA2-LUX-HP Ti handstycke
(Ultraljudshandstycke med ljus, i titan)

95.500 SEK*

120.234 SEK*





32
anledningar
till att välja nya
Varios Combi Pro2



MODE	POWDER KIT	HANDPIECE + NOZZLE	USE	POWDER
PROPHY MODE 	FOR PROPHY 			
PERIO MODE 	FOR PERIO 			

Scalerspetsar
ÖVER 80 SPETSAR
FÖR ALLA INDIKATIONER

Tillägg: Kombinyckel REF: Z221076

KAMPANJ
Köp 6 spetsar, betala för 5!

SCALING



770
SEK*
850-SEK*

G1
Hård supragingival
tandsten

G2
Buccal och lingual tandsten,
komposit, tandsmücken,
brackets osv.

G3
Buccal och lingual tand-
sten, komposit, tand-
smücken, brackets osv.

G6
Sub- och supragingival
tandsten

G16
Universalspets

Vår fantastiska
universalspets!
900 SEK*
990-SEK*

PERIO



1.075
SEK*
1.125-SEK*

P1
Skonsam (biofilm,
mjuk tandsten)

P10
Effektiv

P20
Implantat

P40/41
Irrigation i fickor

P11L
Tandsten approximalt
och i molarområden

P11R
Tandsten approximalt
och i molarområden

P25L
Furkationer

P25R
Furkationer

MINIMALINVASIV KONS/PREP



1.310 SEK*
1.125-SEK*

G62D
Minimalinvasiv
kons/prep


G68D
Minimalinvasiv
kons/prep

V-TIPS



V30
Hållare 120° vinkel
Inkluderar E Tip
replacement wrench
1.310 SEK*
1.490-SEK*


V-G77
För finish, trimning
och polering
1.290 SEK*
1.495-SEK*



Skanna QR-koden på
sidan och upptäck alla
spetsar vi har att erbjuda!



ÖVRIGT



G95
Periotom
extraktion

1.890 SEK*
2.110-SEK*

Oral hygien

Prophy-Mate neo

AIRPOLISH FÖR SUPRAGINGIVAL ANVÄNDNING

Prophy-Mate neo finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.



VÄRDEPAKET

Prophy-Mate neo

+ Ett extra Prophy-Mate neo-handstycke

+ **FLASH pearl**
4 x 300g
(Kalciumbaserat rengöringspulver)

14.400 SEK*
18.900 SEK*



Perio-Mate

AIRPOLISH FÖR SUPRA- OCH SUBGINGIVAL ANVÄNDNING

Perio-Mate finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.



VÄRDEPAKET

Perio-Mate

+ Ett extra Perio-Mate-handstycke

+ **Perio Mate-pulver**
2 x 160g
(Glycinbaserat pulver)

16.450 SEK*
21.750 SEK*



MEGAPACK

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERADE VÄRDEPAKET

28.800 SEK*
40.600 SEK*
SPARA 11.800 SEK*

Kirurgi

Surgic Pro2

Kraftfull och pålitlig med flera nya egenskaper:

- Lättare och mindre motordel
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen
- Ny teknik med färg LED ger naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, Osseo100(+) och iPads
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas
- Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg3 och 4



MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Implantatvinkelstycke X-SG20ML (20:1) med ledljus. **Värde 15.400 SEK**
- Trådlös fotpedal
- Motor med ledljus

45.900 SEK*
67.230 SEK*
SPARA 21.330 SEK*

VÄRDEPAKET 1

Surgic Pro2 OPT

+ Ett extra vinkelstycke X-SG20ML (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke X-SG65L m. L. (1:1)

60.900 SEK*
91.850 SEK*
SPARA 30.950 SEK*



VÄRDEPAKET 2

Surgic Pro2 OPT

+ **Osseo100+**

56.500 SEK*
102.000 SEK*
SPARA 45.500 SEK*



Surgic Pro2 + Osseo 100+
Tar dig till nästa steg Inga tvivel



Med Osseo100+ får du ett objektiva ISQ-värde baserat på RFA-teknik, vilket ger dig ett tydligt svar på implantatets stabilitet – ingen gissning, bara fakta. Säkerställ rätt timing för protetik och optimera dina behandlingsresultat.

Snabbt, enkelt och tillförlitligt.

Läs mer om Osseo100+ på sidan 14

Världens mest sålda kirurgisystem

Nyhet VarioSurg 4

KRAFTFULLT KIRURGISKT ULTRALJUDSSYSTEM MED LED



Inkluderar:
• med dubbla LED-lampor
• Basic H-S spetsarsats inklusive H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 samt steriliseringskassett



MODELL **VarioSurg 4**
Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

60.900 SEK*
88.250 SEK*

- Smart och intuitiv kontrollpanel
- Burst Mode med tre olika frekvensnivåer
- Kraftfull handenhet med supertunn design
- Justerbar ljusintensitet
- Ett brett och mångsidigt sortiment av spetsar
- Spetsar - Produkter från NSK:s precisionstillverkning
- Tyst och smidig vattenpump
- Kopplad till en trådlös fotkontroll
- Länk mellan Surgic Pro2 och VarioSurg 4

KÖP EN VARIOSURG 4 OCH FÅ VÅR PIEZOKURS PÅ KÖPET!



Spetsar för Piezokirurgi



MODELL H-SG1



MODELL SG7D



MODELL SG16A



MODELL SG15B



MODELL SG17



MODELL SG11



MODELL SG15D




MODELL G1-S



MODELL MST1 NYHET



MODELL MRE2 NYHET



MODELL SG12 NYHET



MODELL P25L-S



MODELL E30RD-S



MODELL P20-S



MODELL E30LD-S



MODELL E31D

Be om den kompletta katalogen från din NSK-säljare. Eller upptäck hela sortimentet av spetsar genom att skanna den här QR-koden:



KAMPANJ

Köp 6 spetsar, betala för 5!

www.sweden.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery

Surgic Pro2 + VarioSurg 4

TVÅ ENHETER. EN LÖSNING. OBEGRÄNSAD POTENTIAL.



Länk mellan Surgic Pro2 och VarioSurg 4



VarioSurg 4 har inbyggd Bluetooth®-funktion som gör att den enkelt kan kopplas till det kirurgiska mikromotorsystemet Surgic Pro2. Detta gör det möjligt att använda båda enheterna med en enda trådlös fotkontroll. Växla enkelt mellan de två systemen och säkerställ ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

VÄRDEPAKET

Surgic Pro2
komplett maskin med LED

+ 2x X-SG20ML (20:1)

+ Basic H-S Kit
inkl. H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11

+ VarioSurg 4 non-FT
Komplett maskin utan fotpedal

+ Trådlös fotpedal

+ iCart Duo

108.000 SEK*

164.000 SEK*

LEASING FRÅN 2100 SEK* PER MÅNAD.



Osseo 100+

ENHET FÖR MÄTNING AV OSSEOINTEGRATION

Osseo 100+ hjälper tandläkaren att besluta när implantatet kan belastas genom att mäta implantatstabilitet och osseointegration. Att veta säkert att man kan belasta är extra viktigt vid protokoll med kortare behandlingstid eller vid behandling av riskpatienter (t.ex. diabetiker, rökare och cancerdrabbade patienter).

Mätningen görs oftast vid implantatinstallation och innan belastning, för att säkerställa graden av osseointegration.

MODELL Osseo 100+

18.500 SEK*
34.800 SEK*



Klart på bara 3 steg.
Titta på videoklippet
för att lära dig mer.



Fäst MultiPeg™ på implantatet och
mätningen är klar på ett ögonblick.

The ISQ Scale



ISQ-skalan

ISQ-skalan mäts från 1 till 99 och har en stark korrelation till implantatets mikrorörelser. Genom att ta ett basvärde vid implantatinstallation och ett ytterligare värde innan belastning kan graden av osseointegration bedömas.



MultiPeg™

415 SEK*
590 SEK*



Scanna QR-kod för att
se vilka MultiPegs som
finns tillgängliga för olika
implantatsystem och modeller.



Återanvändningsbar MultiPeg™

- För alla större implantatsystem
- Vänadsvänlig, hållbar titan
- Autoklaverbar ca 20 gånger
- Optimal plattformsanpassning
ISQ Standard Calibrated

iSD900

SLADDLÖS PROTETISKRUVDRAGARE
MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparande via automatisk momentdragning av fastskruvar på distans- och implantatnivå.
- Fungerar med de flesta implantatsystem
- Torquekalibrering(TCS)
- Justerbar momentbegränsning mellan 10 och 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spak
- Tydlig LCD-display
- Laddare och uppladdningsbara batterier

MODELL iSD900

19.400 SEK*
30.290 SEK*



Hand- och vinkelstycken för kirurgiska
ingrepp och implantatkirurgi



Ultra-compact head
NYHET

Non optic 20:1

MODELL SG20M
• 20:1 Reducering

9.900 SEK*
12.200 SEK*



Ultra-compact head
NYHET

Optisk 20:1

MODELL X-SG20ML
• 20:1 Reducering

12.400 SEK*
15.400 SEK*



Optisk 1:3

MODELL X-SG93L
• 1:3 Ökning

11.200 SEK*
16.400 SEK*



Optisk 1:3

MODELL Z-SG45L
• 1:3 Ökning

11.200 SEK*
16.400 SEK*



Optisk 1:1

MODELL X-SG25L
• 1:1 Direkt drift

9.850 SEK*
12.200 SEK*



Optisk 1:1

MODELL X-SG65L
• 1:1 Direkt drift

11.500 SEK*
13.900 SEK*



Non optic 1:1

MODELL SGS-ES
• 1:1 Direkt drift
• Inkl. sprayclip

5.900 SEK*
7.600 SEK*



Non optic 1:1

MODELL SGA-ES
• 1:1 Direkt drift
• Inkl. sprayclip

8.200 SEK*
9.560 SEK*

Hygien och underhåll

iCare+

AUTOMATISKT SYSTEM FÖR
RENGÖRING, DESINFICERING OCH
SMÖRJNING AV INSTRUMENT

Allt du behöver för höggradig rengöring,
smörjning och desinficering av dina
hand-och vinkelstycken. iCare+ rengör,
desinficerar och smörjer 4 instrument.



MODELL **C2**
• Inklusive 2 adapters för
hand/vinkelstycken.

76.500 SEK*

89.900 SEK*

MODELL **C3**
• Inklusive 3 adapters för
hand/vinkelstycken.

76.500 SEK*

89.900 SEK*

**LEASING FRÅN
1450 SEK* PER MÅNAD.**

iClave

AUTOKLAV KLASSE B

- Finns i både 18 och 24 liter
- Rostfri stål kammare med en
optimerad lastkapacitet upp till 7 kg
- 5-bricksystem som gör att du kan
utnyttja hela utrymmet i kammaren
- Stor färgpekskärm med
användarvänligt gränssnitt
- Datalagring via USB eller
Ethernet-anslutning
- 5 tillgängliga cykler (B Universell,
B Prion, B Snabb, B121, S Snabb),



iClave18
inkl. vattensystem **Demin30**

49.900 SEK*

68.100 SEK*

LEASING FRÅN 950 SEK* PER MÅNAD.

iClave24
inkl. vattensystem **Demin30**

53.200 SEK*

70.600 SEK*

LEASING FRÅN 950 SEK* PER MÅNAD.



Marknadens
tystaste autoklav



Snabba cykeltider
2 kg – 38 min



Touchskärm anpassad
för handskar



Säker
spårbarhet

Dags att uppleva en ny nivå av trygghet och komfort!



Få 1 års extra garanti på iClave18 eller iClave24

Begränsad tid, endast vid köp 1/4-30/6 2026
Totalt 36 månader garanti.

Övrigt sortiment

VIVA ace

MOBILT TANDVÅRDSSYSTEM

VIVA ace är utrustad enligt följande:

- Borstlös LED-mikromotor NLX plus med Endo-funktioner
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster utan lampa
- Salivsugning
- Stor display



MODELL VIVA ace

138.000 SEK*

169.800 SEK*

Vikt endast 8,5 kg

VIVA MATE G5

BÄRBAR MIKROMOTOR MED BELYSNING FÖR MOBIL ANVÄNDNING

Trådlös

Denna mobila mikromotor/enhet kan användas var som helst tack vare dess starka batterier som är helt oberoende av nätanslutning i upp till 2 timmar. Med ett rotationsspektrum på 3 000 till 30 000 rpm kan den användas för alla typer av tandvårdstillämpningar när den används med rätt handstycke eller vinkelstycke.



MODELL Viva Mate G5 Set

21.500 SEK*

26.400 SEK*

iPex II

APEXLOKALISATOR

- Noggrann mätning av rotkanalen med hjälp av smartlogic technology
- Fungerar under alla förhållanden, inklusive torra, blöta och blodiga kanaler



MODELL iPex II

10.200 SEK*

12.150 SEK*

ULTIMATE XL

BORSTLÖS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lätt, ergonomiskt handstycke
- Enastående, smidig drift
- Patenterad dammskyddsmekanism
- Automatisk hastighetskontroll
- Autodrift-funktion



LABMOTOR MED EXTRA HÖGT VRIDMOMENT 8,7 Ncm

Knämodell

Fotmodell

Bordsmodell

Tornmodell

21.900 SEK*

25.500 SEK*

LABMOTOR MED SMALARE HANDTAG 6,0 Ncm

Knämodell

Fotmodell

Bordsmodell

Tornmodell

18.300 SEK*

21.350 SEK*

NSK Academy



NSK Academy erbjuder hands-on och teoretiska utbildningar med bakgrund inom våra produkter och deras applikationer. Alla föreläsare har lång erfarenhet från våra produkter samt arbetar kliniskt. För oss på NSK är det inte bara viktigt att erbjuda högkvalitativa produkter, utan även utbildning och support. Om du önskar arrangera en skräddarsydd kurs är du alltid välkommen att kontakta oss.



Ta din kompetens till nästa nivå – skanna för att se våra kurser inom tandvård

<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/kurser>



Service

Få ditt instrument servat av NSK Snabbt, enkelt och bekvämt!

Hos NSK Nordic har vi utvecklat och förfinat service av NSK:s produkter för att vara en naturlig förlängning av produktkedjan.

Reparationer utförs av erfarna NSK-tekniker som endast använder originalreservdelar.

Vårt mål: att se till att alla tandläkare kan dra nytta av våra instruments effektivitet, livslängd och precision.



Att skicka ditt instrument till NSK har aldrig varit enklare! Beställ din servicepåse här.

<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/nsk-kundservice/>

Email: service@nsk-nordic.com
Behöver du mer information om våra reparationspaketpriser?
Kontakta vår kundservice på +46 31 202024.



VI ERBJUDER LOKAL SERVICE OCH SUPPORT!

KONTAKT



Niklas Nordström

Tel: 070-529 28 12

Email: niklas.nordstrom@nsk-nordic.com



Andreas Rosberg

Tel: 073-158 78 17

Email: andreas.rosberg@nsk-nordic.com



Nicklas Lindblad

Tel: 070-529 28 58

Email: nicklas.lindblad@nsk-nordic.com

Det går alltid bra att kontakta våra produktspecialister för ett skräddarsytt erbjudande utifrån era specifika behov.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FÖLJ OSS PÅ:



Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope

*Alla priser i broschyren anges exkl. moms. Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. Kampanjen gäller tom 30 juni 2026. Med reservation för eventuella fel/tryckfel eller förändringar.