

get it!

NSK Kampanjerbjudanden

NSK
Create it

GÄLLER FRÅN
SEPTEMBER TILL
DECEMBER 2023




**KÖP FLER,
SPARA MER!**



NYHET!
VÄRLDENS
STARKASTE TURBIN!



**Missa inte våra
fantastiska
erbjudanden!**



Oslagbar kraft

Nyhet Ti-Max Z Turbine z990L

Den perfekta balansen! Mer kraft innebär effektivare prestanda och tidsbesparing, till glädje för både tandläkare och patient. NSK har med den nya Ti-Max Z990L turbinen skapat oöverträffad kraft, aldrig tidigare skådad. Detta ger en arbetsupplevelse som kombinerar säkerhet, komfort och användarvänlighet.



1 Bättre prestanda på kortare tid

Tack vare att Z990L-versionen kan leverera upp till 44 W, kan NSKs nya turbin fungera extremt effektivt även på hårda material som till exempel zirkoniumdioxid. Dessutom ger ökad prestanda en tidsoptimerad behandling, med minskad stress och trötthet för tandläkaren.



2 Maximal säkerhet

Quick-Stop funktionen gör att rotern stannar på extremt kort tid, vilket förhindrar återsug av kontaminerade vätskor in i instrumenthuvudet. Det skyddar mot korskontaminering och upprätthåller hygien och säkerhet.



3 Optimal komfort och användarvänlighet

Det 100° vinklade huvudet ger enklare åtkomst till bland annat molar-området, och vår DURAGRIP-beläggning skyddar mot repor, samt ger ett optimalt grepp som minskar trötthet i handen under behandlingen.

Luftturbiner/Vinkelstycken

Ti-Max Z TURBINVINKELSTYCKEN

NYHET

Upplev som aldrig förr den överträffade skärkraften hos branschens ledande 44W-turbin. Gör det enkelt att ta bort zirkoniumoxid, vilket minskar tiden vid stolen och minimerar patientens obehag.

Oslagbar kraft



MODELL **Z990L**

för NSK PTL- koppling

MODELL **Z990KL**

för KaVo®MULTIflex® LUX-koppling

MODELL **Z990SL**

för Sirona® snabbkoppling

MODELL **Z990WL**

för W&H® Roto Quick®- koppling

Köp:

1 för **13.200 SEK*** st

2 för **11.224 SEK*** st

3 för **9.990 SEK*** st

15.900-SEK*



MODELL **Z890L**

för NSK PTL- koppling

MODELL **Z890KL**

för KaVo®MULTIflex® LUX-koppling

MODELL **Z890SL**

för Sirona® snabbkoppling

MODELL **Z890WL**

för W&H® Roto Quick®- koppling

Köp:

1 för **13.200 SEK*** st

2 för **11.224 SEK*** st

3 för **9.990 SEK*** st

15.900-SEK*



En av världens kraftfullaste mikroturbiner

MODELL **Z micro**

för NSK PTL- koppling

MODELL **Z micro KL**

för KaVo® MULTIflex® LUX-koppling

MODELL **Z micro SL**

för Sirona® snabbkoppling

Köp:

1 för **10.800 SEK*** st

2 för **9.640 SEK*** st

3 för **7.880 SEK*** st

12.600-SEK*

Ti-Max Z LÅGVARV

Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin når du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duracoat.



MODELL **Z95L**

• 1:5 Ökning

Köp:

1 för **14.460 SEK*** st

2 för **12.290 SEK*** st

3 för **10.840 SEK*** st

16.210-SEK*



MODELL **Z25L**

• 1:1 Direkt drift

Köp:

1 för **9.520 SEK*** st

2 för **8.090 SEK*** st

3 för **7.140 SEK*** st

10.680-SEK*



MODELL **Z45L**

• 1:4,2 Ökning

Köp:

1 för **14.170 SEK*** st

2 för **12.040 SEK*** st

3 för **10.630 SEK*** st

15.890-SEK*

KAMPANJ

Köp fler, Spara mer!

GÄLLER ALLA TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Luftturbiner/Vinkelstycken

S-Max M TURBINVINKELSTYCKEN

NSK's prisvärda standardserie erbjuder kvalitetsinstrument med hållbara interna komponenter. Vinkelstyckena har en slimmad design med smalare grepp, vilket gör det enklare för användaren att obehindrat nå även molarer. I samtliga produkter ingår NSKs push button chuck för enkelt och säkert borrarbyte utan krav på verktyg.. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg. Höljet i S-Max-serien är tillverkat i rostfritt stål, den blåstrade ytbehandlingen ger ett säkert grepp.



MODELL M900L

för NSK PTL-koppling

MODELL M900KL

för KaVo®MULTIflex® LUX-koppling

MODELL M900SL

för Sirona® snabbkoppling

MODELL M900WL

för W&H® Roto Quick® - koppling

Köp:

1 för **7.450 SEK*** st

2 för **6.330 SEK*** st

3 för **5.590 SEK*** st

8.350-SEK*



MODELL M800L

för NSK PTL-koppling

MODELL M800KL

för KaVo®MULTIflex® LUX-koppling

MODELL M800SL

för Sirona® koppling

MODELL M800WL

för W&H® Roto Quick® - koppling

Köp:

1 för **7.450 SEK*** st

2 för **6.330 SEK*** st

3 för **5.590 SEK*** st

8.350-SEK*

S-Max M LÅGVARV

S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert. M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.



MODELL M95L

• 1:5 Ökning

Köp:

1 för **9.640 SEK*** st

2 för **8.190 SEK*** st

3 för **7.230 SEK*** st

10.820-SEK*



MODELL M25L

• 1:1 Direktdrift

Köp:

1 för **6.860 SEK*** st

2 för **5.830 SEK*** st

3 för **5.140 SEK*** st

7.700-SEK*



MODELL M65

• 1:1 Direktdrift

Köp:

1 för **5.600 SEK*** st

2 för **4.900 SEK*** st

3 för **4.760 SEK*** st

6.400-SEK*



MODELL FX57m

• 4:1 Reducering

Köp:

1 för **3.230 SEK*** st

2 för **2.750 SEK*** st

3 för **2.420 SEK*** st

3.620-SEK*

KAMPANJ

Köp fler, Spara mer!

GÄLLER ALLA TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Prophy-Mate neo

Prophy-Mate neo finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.

LUFTDRIVET TANDPOLERINGSVERKTYG
FÖR SUPRAGINGIVAL ANVÄNDNING

VÄRDEPAKET P1

Prophy-Mate neo



Ett extra Prophy-Mate neo-handstycke



FLASH pearl 4 x 300g
(Kalciumbaserat rengöringspulver)



13.270 SEK*

16.580 SEK*

SPARA **3.310 SEK***



Perio-Mate

Perio-Mate finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.

LUFTDRIVET TANDPOLERINGSVERKTYG
FÖR SUBGINGIVAL ANVÄNDNING

VÄRDEPAKET P2

Perio-Mate



Ett extra Perio-Mate-handstycke



Perio Mate-pulver 2 x 160g
(Glycinbaserat pulver)



15.160 SEK*

18.950 SEK*

SPARA **3.790 SEK***



MEGAPACK P3

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERAT SPARPAKET P1 OCH P2

26.540 SEK*

33.170 SEK*

SPARA **6.630 SEK***

Varios Combi Pro

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH PULVERPOLERING
FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

2-I-1 ULTRALJUD × PULVERSPRAY

Varios Combi Pro innehåller:

- Kontrollenhet
- Ultraljudssats inkl. LED-handstycke
- Supragingival pulversats
- Multifunktionell fotpedal
- Spetsar G4, G8 och G16
- Andra tillbehör

MODELL **Varios Combi Pro**

70.680 SEK*

84.850-SEK*



Mer
information:



VÄRDEPAKET P4+C

Varios Combi Pro med
ultraljuds- och pulversats
för supragingival användning



Perio-sats
(subgingival användning)



Ett extra ultraljudshandstycke
Varios2 LUX HP



iCart Prophy



85.290 SEK*

106.620-SEK*

SPARA 21.330 SEK*



FLASH pearl

SUPRAGINGIVALT PULVER



FLASH Pearl är ett kalciumrengöringspulver med en genomsnittlig partikelstorlek på 54 µm för supragingival användning. Pulvergranulernas sfäriska form minimerar skador på tänder och mjukvävnad samtidigt som du tar bort plack och missfärgingar på ett snabbt och säkert sätt.

Pulvret är inte saltbaserat vilket ger en trevligare patientupplevelse i form av smak och att det sticker mindre i slemhinnan. Pulvrets egenskaper innebär också att man minimerar stopp och igensättning i sin handy eller bordsapparat.

MODELL **FLASH pearl**
4 x 300 g

959 SEK*
1.150-SEK*

SOFT pearl

SUPRAGINGIVALT PULVER



- Genomsnittlig pulverpartikeldiameter är 65 µm
- Pulvret är glycinbaserat
- Används supragingivalt och för lätta till medelsvåra missfärgningar
- Pulvergranulernas sfäriska form ger en skonsam behandling

MODELL **SOFT pearl**
4 x 250 g

1.334 SEK*
1.600-SEK*

Perio-Mate Powder

SUBGINGIVALT PULVER



- Genomsnittlig pulverpartikeldiameter är 25 µm
- Pulvret är glycinbaserat
- Används supra- och subgingivalt
- Vattenlösligt för att förhindra subgingival retention

MODELL **Perio-Mate Powder**
2 x 160 g

778 SEK*
940-SEK*

Scalerspetsar

KOMPATIBLA MED EMS

Tillägg: Kombinyckel REF:Z221076

Komplett
spetsutbud



G1-E



G2-E



G3-E



G6-E

760 SEK*
830-SEK*



P21R-E



P21L-E



P25R-E



P25L-E



P20-E

1.090 SEK*
1.130-SEK*

KAMPANJ

Köp 6 spetsar, betala för 5!

Surgic Pro2



Kraftfull och pålitlig med flera nya egenskaper:

- Lättare och mindre motordel
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen
- Ny teknik med färg LED ger naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, Osseo100(+) och iPads.
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas.
- Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg3.

MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med LED inkl. optiskt vinkelstycke X-SG20L (20:1)

52.900 SEK*

70.450 SEK*

VÄRDEPAKET S7-B

Surgic Pro2 OPT

+ Ett extra vinkelstycke X-SG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke X-SG65L m. L. (1:1)

69.900 SEK*

83.000 SEK*

SPARA 13.100 SEK*

Surgic Pro

KIRURGISK MIKROMOTOR
FÖR IMPLANTAT-, ORAL- OCH
MAXILLOFACIAL KIRURGI

- Max. vridmoment (upp till 80 Ncm)
- Liten och lätt mikromotor
- LED-belysning (32 000 LUX)
- Enastående varaktighet och tillförlitlighet
- Mikromotorn kan autoklaveras och värmedesinficeras



MODELL SurgicPro OPT

Komplett maskin med LED inkl. optiskt vinkelstycke X-SG20L (20:1)

46.900 SEK*

65.080 SEK*

VÄRDEPACK S2-A

Surgic Pro OPT

+ Ett extra vinkelstycke X-SG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke X-SG65L m. L. (1:1)

65.080 SEK*

81.340 SEK*

SPARA 16.260 SEK*

Kirurgi- och Implantatvinkelstycken



MODELL X-SG20L

20:1 Reducering

Köp:

1 för **13.780 SEK*** st

2 för **11.710 SEK*** st

3 för **10.340 SEK*** st

16.540 SEK*



MODELL X-SG25L

1:1 Direkt drift

Köp:

1 för **9.480 SEK*** st

2 för **8.060 SEK*** st

3 för **7.110 SEK*** st

11.380 SEK*



MODELL X-SG93L

3:1 Reducering

Köp:

1 för **11.900 SEK*** st

2 för **10.900 SEK*** st

3 för **9.900 SEK*** st

13.788 SEK*



MODELL Z-SG45L

1:3 Ökning

Köp:

1 för **14.280 SEK*** st

2 för **12.140 SEK*** st

3 för **10.710 SEK*** st

17.140 SEK*



MODELL SG20

20:1 Reducering

Köp:

1 för **9.590 SEK*** st

2 för **8.150 SEK*** st

3 för **7.190 SEK*** st

11.510 SEK*



MODELL X-SG65L

1:1 Direkt drift

Köp:

1 för **11.530 SEK*** st

2 för **9.800 SEK*** st

3 för **8.650 SEK*** st

13.840 SEK*



MODELL SGS-ES

1:1 Direkt drift

Köp:

1 för **5.800 SEK*** st

2 för **4.930 SEK*** st

3 för **4.350 SEK*** st

6.960 SEK*



MODELL SGA-ES

1:1 Direkt drift

Köp:

1 för **7.880 SEK*** st

2 för **6.700 SEK*** st

3 för **5.910 SEK*** st

9.460 SEK*

KAMPANJ

GÄLLER ALLA TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Köp fler, Spara mer!

VarioSurg3

KRAFTFULLT KIRURGISKT ULTRALJUDSSYSTEM MED LED



- Högsta skäreffektivitet
- Smalt och lätt ultraljudshandstycke
- Omfattande spetsserie
- Link System med Surgic Pro

Inkluderar:

Basis H-S spetsats och steriliseringskassett



NSK erbjuder ett utbud på över 50 spetsar för olika indikationer. Mer information finns på vår webbplats:

www.sweden.nsk-dental.com/products/surgical/



MODELL VarioSurg3

Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

69.900 SEK*
81.200 SEK*

MODELL VarioSurg3 NON-FT¹⁾

Komplett maskin utan fotpedal för SG-Link med Surgic Pro inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

65.600 SEK*
78.700 SEK*

1) för att kunna koppla VarioSurg3 till Surgic Pro krävs antingen SG Link-sats eller iCart Duo + Link -kabel. VarioSurg3 kan kopplas till alla Surgic Pro-modeller.

VÄRDEPAKET V1

Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

+ Ett extra VS3-handstycke med LED



83.400 SEK*
104.250 SEK*

SPARA 20.850 SEK*

VID KÖP AV VARIOSURG3 SÅ FÅR DU DENNA PIEZOKURS PÅ KÖPET!



5.900 SEK*

KURS I PIEZOKIRURGI

Lär dig behärska den senaste tekniken inom dental kirurgi. Piezokirurgi är en innovativ/alternativ metod för tandläkare som arbetar med kirurgi. De främsta fördelarna med piezotekniken är att den är säkrare, mer skonsam och mer precis än den konventionella tekniken.

KURSTILLFÄLLEN

Språk: Svenska

26 januari 2024 i Vännäs, Sverige.
Föreläsare Jan Gudmundson

24 maj 2024 i Göteborg, Sverige.
Föreläsare Jan Gudmundson

Språk: Danska

24 november 2023 i Ystad, Sverige
Föreläsare Mats Christiansen

Kursanmälan och frågor sker till info@nsk-nordic.com

SurgicPro+ + VarioSurg3

MIKROMOTORSYSTEM
FÖR ORAL KIRURGI

ULTRALJUDSSYSTEM
FÖR BENKIRURGI



VÄRDEPAKET S5+

Surgic Pro+ D komplett maskin med LED
inkl. optiskt vinkelstycke X-DSG20L (20:1)

+ Optiskt vinkelstycke
X-DSG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke (optiskt)
X-SG65L (1:1)

+ **VarioSurg 3 non-FT** Komplet maskin
utan fotpedal inkl. Basic H-S-sats och
steriliseringskassett

+ Ett extra piezohandstycke
med LED

+ iCart Duo
inkl. Link-kabel

135.000 SEK*

184.800 SEK*

SPARA **49.800 SEK***



Osseo 100

ENHET FÖR MÄTNING AV OSSEOINTEGRATION

Osseo 100 hjälper tandläkaren att besluta när implantatet kan belastas genom att mäta implantatstabilitet och osseointegration. Att veta säkert att man kan belasta är extra viktigt vid protokoll med kortare behandlingstid eller behandling av riskpatienter (tex diabetes, rökare, cancerdrabbade patienter). Osseo 100 mäter enkelt implantatstabilitet genom tre snabba steg. Mätningen sker med hjälp av MultiPeg (tillgänglig för de flesta implantattyper).

³⁾MultiPeg ingår inte, säljs separat.



Klart på bara 3 steg.
Titta på videoklippet
för att lära dig mer.



MODELL **Osseo 100**

26.750 SEK*
33.440 SEK*

Osseo 100+

AUTOMATISK ÖVERFÖRING AV ISQ-VÄRDET VID ANSLUTNING TILL SURGIC PRO 2. BLUETOOTH®-ANSLUTNINGEN MÖJLIGGÖR LAGRING AV MÄTVÄRDEN I SURGIC PRO2-APPEN.

MODELL **Osseo 100+**

Trådlös Bluetooth®-anslutning med Surgic Pro2

30.720 SEK*
38.400 SEK*



MulTipeg™

350 SEK*
420 SEK*



Återanvändningsbar MulTipeg™

- För alla större implantatsystem⁴⁾
 - Vävnadsvänlig, hållbar titan
 - Autoklaverbar ca 20 gånger
 - Optimal plattformsanpassning
- ISQ Standard Calibrated



⁴⁾ Det finns olika MulTipegs tillgängliga för att passa olika implantatsystem och modeller. Se en regelbundet uppdaterad översikt på <https://www.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-osseo100/>



MultiPeglist

iSD900

SLADDLÖS PROTETIKSKRUVDRAGARE MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparande via automatisk momentdragning av fästskruvar på distans- och implantatnivå.
- Fungerar med de flesta implantatsystem
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegränsning mellan 10 och 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spak
- Tydlig LCD-display
- Laddare och uppladdningsbara batterier

MODELL **iSD900**

18.640 SEK*
23.300 SEK*



VIVA ace

MOBILT TANDVÅRDSSYSTEM

MODELL **VIVA ace**

127.350 SEK*

~~159.180 SEK*~~



Vikt: endast 8,5 kg!

VIVA ace är utrustad enligt följande:

- Borstlös LED-mikromotor NLX plus med Endo-funktioner
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster utan lampa
- Salivsugning
- Stor display

Dentalone

MOBILT TANDVÅRDSUTRUSTNING

MODELL **Dentalone**

147.450 SEK*

~~184.310 SEK*~~



Dentalone är utrustad enligt följande:

- Borstlös NLX nano mikromotor med LED
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster med LED
- Salivsugning
- Stor, bakgrundsbelyst display
- Instrumenthållare med automatisk valfunktion
- Fotpedal

Det som tidigare var en smidig liten vagn har nu blivit en komplett utrustad tandvårdsenhet. Oavsett syfte – inom hemtjänst, på skolor eller för humanitär hjälp – kan Dentalone enkelt förflyttas från en plats till en annan och förvandlas till en bekväm, användarvänlig tandvårdsenhet på några sekunder.

VIVA MATE G5

BÄRBAR MIKROMOTOR MED BELYSNING FÖR MOBIL ANVÄNDNING

Denna mobila mikromotor/enhet kan användas var som helst tack vare dess starka batterier som är helt oberoende av nätanslutning i upp till 2 timmar. Med ett rotationsspektrum på 3 000 till 30 000 rpm kan den användas för alla typer av tandvårdstillämpningar när den används med rätt handstycke eller vinkelstycke.



MODELL **Viva Mate G5 Set⁶⁾**

19.860 SEK*

~~24.830 SEK*~~

Tandreglering

Ti-Max X55

Ett IPR-vinkelstycke är ett vinkelstycke för interproximal reduktion (IPR) av tänder. Det är utformat för att avlägsna minimala mängder tandmaterial från sidoytorna av tänderna, främst mellan tänderna, för att skapa utrymme och korrigera tändernas placering. IPR-vinkelstycket möjliggör noggrann och kontrollerad tandjustering genom att ta bort små mängder emalj. Det är en viktig komponent inom ortodontisk behandling, särskilt vid användning av tandställningar eller andra tandregleringsmetoder, för att uppnå önskad tandposition och en harmonisk bettjustering



MODELL **Ti-Max X55**

• 4:1 Reducering

5.625 SEK*

7.500 SEK*

Labprodukter

ULTIMATE XL BORSTLÖS MIKROMOTOR



- 1 000–50 000 rpm
- Lätt, ergonomiskt handstykke
- Enastående, smidig drift
- Patenterad dammskyddsmekanism
- Automatisk hastighetskontroll
- Autodrift-funktion

LABMOTOR MED EXTRA HÖGT VRIDMOMENT 8,7 Ncm

Knämodell

Fotmodell

20.570 SEK*

25.710 SEK*

Bordsmodell

Tornmodell

LABMOTOR MED SMALARE HANDTAG 6,0 Ncm

Knämodell

Fotmodell

17.240 SEK*

21.540 SEK*

Bordsmodell

Tornmodell

Endodonti

iPex II APEXLOKALISATOR

- Noggrann mätning av rotkanalen med hjälp av smartlogic technology
- Fungerar under alla förhållanden, inklusive torra, blöta och blodiga kanaler



MODELL **iPex II**

8.500 SEK*

10.200 SEK*

iCare+

AUTOMATISKT SYSTEM FÖR RENGÖRING, DESINFICERING OCH SMÖRJNING AV INSTRUMENT

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument.

MODELL C2

Inklusive 2 adapters för hand/vinkelstycken. + 2 adapters för turbin.

64.900 SEK*

74.900-SEK*

MODELL C3

Inklusive 3 adapters för hand/vinkelstycken + 1 adapter för turbin.

64.900 SEK*

74.500-SEK*



iClave plus

HÖGPRESTERANDE VAKUUM-AUTOKLAV KLASS B

- Lätt att använda
- Snabb. 25 min cykel för opackat gods
- 35 min för packat gods
- Perfekt för implantatkit
- Inkluderar helixtest och strips

57.200 SEK*

58.700-SEK*



Purity

AUTOMATISKT VATTENRENINGSSYSTEM

Denna enhet passar ovanpå iClave plus

MODELL Purity

12.720 SEK*

15.110-SEK*




Newseal Plus

FÖRSEGLAR ENKELT OCH AUTOMATISKT AUTOKLAVPÅSAR FÖRE STERILISERING

MODELL Förseglare Newseal Plus

8.750 SEK*

8.900-SEK*



VI ERBJUDER LOKAL SERVICE OCH SUPPORT!

KONTAKT

FÖRSÄLJNING



Niklas Nordström

Tel: 070-529 28 12

Email: niklas.nordstrom@nsk-nordic.com



Andreas Rosberg

Tel: 073-158 78 17

Email: andreas.rosberg@nsk-nordic.com



Nicklas Lindblad

Tel: 070-529 28 58

Email: nicklas.lindblad@nsk-nordic.com


SERVICE



Peter Dahlquist

Tel: 0768-600453

Email: peter.dahlquist@nsk-nordic.com



*Alla priser i broschyren anges exkl. moms. Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. Kampanjen gäller tom 31 December 2023. Med reservation för eventuella fel/tryckfel eller förändringar.

FÖLJ OSS PÅ:



Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!



@nsk-nordic



@nsknordic



@nsknordic



@nskdentaleurope

